

**Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw, Voor plaatlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431700 1500
GTIN	2050001039125
Artikelklasse	46H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Trekarm speciaal staal, oppervlak spiegelvrij mat verchromd, zodanig in granieten plaat aangebracht dat het sleufprofiel niet kan losraken of van positie kan veranderen.

**Nauwkeurigheid:**

0,01 mm/1000 mm, uitvoering B. Geleidings- en opspan-T-sleuf, geslepen. De nominale maat 14 mm is indicatief, accessoires zoals verstelbare centers e.d. worden exact op deze maat afgestemd.

**Opmerking:**

Bij bestelling s.v.p. de positie van de T-sleuf in het oppervlak aangeven en rekening houden met de vereiste minimale dikte van de granieten plaat. Bij elkaar kruisende T-sleuven en T-sleuven aan kopse kant prijs op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Voor plaatlengte	1500 mm
Minimale dikte granieten plaat	190 mm
Producttype	Geleiderail