



Afrolbokken, paar



Bestelgegevens

Bestelnummer	431705
GTIN	4030234000404
Artikelklasse	46K

Omschrijving

Uitvoering:

Compact speciaal gietijzer. Elk 2 kogelgelagerde rollen voor het opnemen van cilindrische onderdelen.

Ø-Bereik: 25 - 150 mm

Punthoogte: 147 (bij d = 25) mm

Breedte groefstuk h6: 14 mm

Gewicht per paar: 15 kg

Maximale belastbaarheid: 150 kg

Technische beschrijving

Gewicht per paar	15 kg
Punthoogte	147 (bij d = 25) mm
Maximale belastbaarheid	150 kg
Breedte groefstuk h6	14 mm
Ø-Bereik	25 - 150 mm
Producttype	Afrolbok

