

**Kunststof box, Type: MS150****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 412470 MS150 |
| GTIN | 4045197203090 |
| Artikelklasse | 41Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gefreesde schuimrubber inzet met uitsparing voor schuifmaat, dieptemeetbrug en reservebatterij.

Met één hand te bedienen vergrendeling aan de voorzijde.

T.b.v. :

Nonius-, klok- en digitale schuifmaten.

T.b.v. :

Meetbereik: 150 mm

Lengte: 258 mm

Breedte: 98 mm

Hoogte: 32 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------|
| Lengte | 258 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Breedte | 98 mm |
| gefreesde schuimrubber inzet mt uitsparing | ja |
| Materiaal | Kunststof |

Producttype

Box voor meetgereedschap