

**Mitutoyo****Digitale schuifmaat met AOS-systeem met ronde dieptemaat en gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412671 150
GTIN	4946368667904
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** biedt meer bescherming tegen water en stof.

- **Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.**
- **Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.**

Met rolnop.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497080 en nr. 497100 met gegevenstoets.

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

**Technische beschrijving**

Norm	ISO 13385
Bedrijfsduur	20000 h
Beklengte	40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	9 mm
Dieptemaat	Ø 1,9
Kalibratie	A1

Aandrijfrol	ja
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S1	498966 S1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
ToetsenbordinterfaceUSB Type D2	498963 D2

Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Batteriefachdeckel Type B	412239 B