

**Klokschuifmaat, Type: 150/01****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Mat verchromde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel. Precisie klok met draaibare wijzerplaat met vastzetschroef.

Bijzonder smalle dieptemaat. Aflezing 1 mm op de liniaal, 1/100 mm op de wijzerplaat.

Accessoires:

Schroefdraad tabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Beklengte	40 mm
Aflezing (wijzerplaat)	0,01 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1
Wijzeromwenteling	1 mm
Lengte kruispunten	13 mm
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,6×1,7
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Klokschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200