

Garant
Fasenfreer 30°, Weldonschacht, Type: 6

Bestelgegevens

Bestelnummer	216548 6
GTIN	4045197851727
Artikelklasse	210

Omschrijving
Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	38 mm
Maximale afschuin- $\varnothing D_{max}$	32 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260986 HB725-1
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing D$	6 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts	120 graden
Instelhoek κ	30 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard

Producttype

Fasenfrees

AccessoiresPrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0

Spanschroef

219844