

## Diamant-wetsteen, in houten box, Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte $\mu\text{m}$ : D25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	559000 D25
GTIN	2050001025395
Artikelklasse	56Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Gelijkmatig verdeelde diamantlaag**, verbonden door een nikkellaag. **Nagenoeg onbeperkte levensduur!**

#### Toepassing:

**Voor het scherp en slijpen** van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.

#### **Niet geschikt om te vijlen.**

Diamant-wetsteen met grote slijplaag in houten box. Voor fijne oppervlakken voor fijnslijpen.

#### Opmerking:

**Niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.**

### Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Lengte	150 mm

Breedte	52 mm
Hoogte	16 mm
Verpakking	Houten box
Producttype	Opspanplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		