



## Tafelslijpmachine ECO, 230 V, Type: W175



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077502 W175
GTIN	2050001694614
Artikelklasse	03S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Eenfase-wisselstroom tafelslijpmachine met **geluidsarme, onderhoudsvrije motor**. **Grote oogbeschermplaten** bieden de gebruiker veel veiligheid. Werkstuksteunen **kunnen zonder gereedschap worden bijgesteld**.

De **herstartbeveiliging** voorkomt onbedoeld starten van de machine na stroomuitval.

#### Levering:

Met slijpstenen normaalkorund NK36 en NK60.

#### Opmerking:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Geschikte machinestandaard nr. 077513 gr. DS04 met adapterplaat nr. 077515 gr. ECO.

Wattage: 520 W

Maximaal toerental: 2900 min<sup>-1</sup>

Slijpsteen-Ø D: 175 mm

Slijpsteenbreedte T: 20 - 25 mm

Slijpsteenboring-Ø H: 32 mm

Gewicht: 18 kg

### Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
Wattage	520 W

Fabrikantnummer	W175
Maximaal toerental	2900 min <sup>-1</sup>
Slijpsteenbreedte T	20 - 25 mm
Slijpsteenboring-Ø H	32 mm
Slijpsteen-Ø D	175 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

## Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596310 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596100 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36	596310 NK36
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596200 C800
Machinestandaard Geschikt voor machine DS04	077513 DS04
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596310 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596200 EK80
Adapterplaat voor ECO-DS04 Geschikt voor ECO	077515 ECO
Oogbeschermplaat voor nr. 077502 Type ECO	077509 ECO
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596310 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596100 C800
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596200 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596310 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596200 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596200 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596100 SC80