



## Degussit-oxidekeramiekvijl voor fijn slijpen, vierkant, Lengte x breedte (fijnheidsgraad): 100X10Mmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	558955 100X10M
GTIN	4045197407276
Artikelklasse	53D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

de buitengewoon hoge hardheid van hooggesinterd, bindmiddelvrij aluminiumoxide-keramiek verleent aan fijnslijpgereedschap een voortreffelijke rand- en profielvastheid (synthetische robijn) voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

sinterrobijn **vijlen** voor fijn slijpen, korrelgroottes: **middel (M)** (Ra ca. 10 µ, komt ongeveer overeen met korrel 600).

#### Toepassing:

Voor precisiewerkzaamheden in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw, fijnmetaalbewerking, optische industrie en glasindustrie, porseleinproductie enz. Voor het aanbrengen van afschuiningen, inkepingen en vormveranderingen.

### Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Korrelgrootte	600
Lengte	100 mm
Breedte	10 mm
Serie	Degussit®
Slijpmiddel	Sinterrobijn
Vorm	vierkant

Producttype

Slijpvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		