

**Kleine doorslijpschijf PREMIUM\*\*\* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563050 50
GTIN	9003173239766
Artikelklasse	53T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Extra dunne **kleine doorslijpschijf** voor toepassing met **rechte perslucht- of elektrische slijpers**, ideaal voor kleine ruimtes. Toepassing met spandoorn nr. 563070.

Goed verspanende uitvoering voor snel doorslijpen met geringe braamvorming.

**Uitvoering promotietekst:**

Extra dunne **kleine doorslijpschijf** voor toepassing met **rechte perslucht- of elektrische slijpers**, ideaal voor kleine ruimtes.

**Specificatie:**

**A60R-BFXA.**

**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

**Technische beschrijving**

Vormbeschrijving	recht
Boring-Ø	6 mm
Maximaal toerental	30500 min <sup>-1</sup>

Schijfbreedte	1 mm
Specificatie	A60R-BFXA
Schijf-Ø	50 mm
Voor materiaaldiktes	3 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Rechte slijper
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

---

## Accessoires

Spandoorn voor kleine doorslijpschijven Geschikt voor boring-Ø 6 mm

---

563070 6