

**Doorslijpschijf PREMIUM\*\*\*, Schijf-Ø: 178mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 563250 178    |
| GTIN          | 9003176370695 |
| Artikelklasse | 53T           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Harde hoogrendement-doorslijpschijf speciaal voor staalplaten, profielstaal en stalen buizen, met zeer lange standtijd.

Niet geschikt voor RVS (Fe-, S- en Cl-gehalte > 0,1%).

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid  $v_c$ .

**Specificatie:**

**A30S-BFXA.**

**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

**Technische beschrijving**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Schijfbreedte      | 2,5 mm                 |
| Vormbeschrijving   | recht                  |
| Maximaal toerental | 8500 min <sup>-1</sup> |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vorm                           | 41              |
| Boring-Ø                       | 22,23 mm        |
| Specificatie                   | A30S-BFXA       |
| Schijf-Ø                       | 178 mm          |
| Voor materiaaldiktes           | 7,5 mm          |
| Slijpmiddelaanduiding          | A               |
| aanbevolen aanzethoek          | 90 graden       |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal           |
| Aandrijfmachine                | Haakse slijper  |
| Maximale omtreksnelheid        | 80 m/s          |
| Producttype                    | Doorslijpschijf |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm | 563990 76 |
|-----------------------------|-----------|