

**CCMT 060204 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 060204 Wiper CA515 Soort: CA515  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Soort	CA515
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien