



Stiftfrees gecoat Z7 – middel, kruisvertand, HM TiAlN, Type: L1230



Bestelgegevens

Bestelnummer	540260 L1230
GTIN	4027497455898
Artikelklasse	56L

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

LUKAS-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Extra TiAlN-coating voor een hogere standtijd en een grotere hittebestendigheid.

Voor hoge thermische en mechanische belastingen (Heavy Duty). **Vorm conisch, ronde top** (KEL).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Conisch ronde top

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte: 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	70 mm
Vertanding afkorting	Z7
Kop-Ø	12 mm

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Vorm	L1230
Koplengte L ₁	30 mm
Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM TiAlN
Coating	TiAlN
Producttype	Stiftrees