

**Garant****Stiftrees Z1 – grof, HM, Type: AS1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540600 AS1225
GTIN	4045197155764
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch** (ZYAS), **met kopvertanding**.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	12 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vorm	AS1225
Vormbeschrijving	Cilindrisch met kopvertanding
Vertanding afkorting	Z1
Totale lengte	65 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Serie	#Vertanding Z1
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	beperkt geschikt		