

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI fasenfrees, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
16/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer krachtig afschuinggereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.

**Opmerking:**

$D_{max}$  bij gebruik met wisselplaten  $r = 0,4$  mm.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
geschikte wisselplaat	SO.T 0836..
Aantal snijkanten Z	3
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	110 mm
Ø D	16 mm
Maximale afschuin-Ø $D_{max}$	26,3 mm
Afkoppellengte $L_1$	35 mm
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden

Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219863