

Garant
**GARANT Softcut® HSI fasenfrees, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z:
20/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer krachtig afschuinggereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.

Opmerking:

D_{max} bij gebruik met wisselplaten $r = 0,4$ mm.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Aantal snijkanten Z	4
Afkoppellengte L_1	40 mm
geschikte wisselplaat	SO.T 0836..
Maximale afschuin-Ø D_{max}	30,3 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden

Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219863
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2