

**Garant****GARANT Softcut® HSI fasenfrees, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
25/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer krachtig afschuingereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.

**Opmerking:**

$D_{max}$  bij gebruik met wisselplaten  $r = 0,4$  mm.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	130 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Afkoppellengte $L_1$	45 mm
Maximale afschuin-Ø $D_{max}$	35,1 mm
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219863
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP