

HOLEX**Slijphuls (A) korrel 80 middel, Huls-Ø×hulsbreedte: 30X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553720 30X30
GTIN	4045197240385
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.

Normaal korund (A).**Toepassing:**

slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

T.b.v.:

slijphulshouder nr. 553600.

Technische beschrijving

Huls-Ø	30 mm
Hulsbreedte	30 mm
Korrelgrootte	80

Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Hulsvorm	cilindrisch
Producttype	Slijphuls

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm Kop-Ø×koplengte 30X30 mm

553600 30X30