

**HOLEX****Slijphuls (ZA) korrel 36 grof, Huls-Ø×hulsbreedte: 30X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553760 30X20
GTIN	4045197287434
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden.** De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.

**zirkoonkorund (ZA).****Toepassing:**

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

**T.b.v.:**

Slijphulshouder nr. 553600.

**Technische beschrijving**

Huls-Ø	30 mm
Korrelgrootte	36
Hulsbreedte	20 mm

Fijnheidsgraad	grof
Slijpmiddel	Zirkoonkorund
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Hulsvorm	cilindrisch
Producttype	Slijphuls

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm Kop-Øxkoplengte 30X20 mm

553600 30X20