



## Doorslijpschijf Basic\* 2 in 1, Schijf-Ø: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563600 115
GTIN	9003172228990
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universele doorslijpschijven voor het doorslijpen van profielen, buizen etc. **Specificatie A46BF.**

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	1,6 mm
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A46BF
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	7,7 - 8 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		