

**Slijphuls (ZA) korrel 80 middel, Huls-Ø×hulsbreedte: 30X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553780 30X30
GTIN	4045197240521
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.

zirkoonkorund (ZA).**Toepassing:**

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553600.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Huls-Ø	30 mm
Hulsbreedte	30 mm

Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Zirkoonkorund
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Hulsvorm	cilindrisch
Producttype	Slijphuls

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Slijphulshouder ingekeept, schacht-Ø 6 mm Kop-Øxkoplengte 30X30 mm

553600 30X30