

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	29 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Totale lengte L	150 mm
Kniehefboom	259015 7
Verenset	259044 4
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 7
Kniehefboomschroef	259018 6
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	PDNNR/L 2525M11
Schachtgrootte	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verenset10-delig Type 4	259044 4
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Kniehefboom Type 7	259015 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500