

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 2
Koplengte L ₁	37 mm
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
Plaatafmeting	15 mm
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 8
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Set verende stiften	259047 2
ISO-code houder	PDNNR/L 2525M15
Onderlegplaat	259031 28
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 8	259015 8
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500