



Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563650 125
GTIN	9003172409733
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Universele doorslijpschijven voor het incidenteel doorslijpen van profielen, buizen etc.

Specificatie:

A60BF.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Schijfbreedte	1 mm
Specificatie	A60BF
Schijf-Ø	125 mm
Voor materiaaldiktes	3 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		