

Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	202269 9
GTIN	4045197865229
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 19 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 32 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 8,8 mm

Totale lengte L: 72 mm

Schacht-Ø D_s : 10 mm

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale Ø	e8
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm
Totale lengte L	72 mm
Snijlengte L_c	19 mm

Vrijloop-Ø D ₁	8,8 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Schachtvorm	HB
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Snijkant-Ø D _c	9 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	32 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees