

**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 6 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202298 6
GTIN	4045197866677
Artikelklasse	12X

Omschrijving**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c: 10 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,2 mm

Technische beschrijving

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht-Ø D _s	6 mm
Schachtvorm	HB
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Totale lengte L	54 mm

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezes in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Snijlengte L_c	10 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees