


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202298 16
GTIN	4045197866721
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 22 mm

Totale lengte L: 82 mm

Schacht-Ø D_s : 16 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,4 mm

Technische beschrijving

Schachtvorm	HB
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Snijlengte L_c	22 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Totale lengte L	82 mm
Aantal tanden Z	3

Hoekfasebreedte bij 45°	0,4 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,13 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schacht-Ø D_s	16 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie Schacht-Ø gereedschap 16 mm	SZ2025 16
--	-----------