

**Garant****Stiftfrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: C0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540709 C0820
GTIN	4045197522467
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm C cilindrisch met ronde top (WRC).**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 8 mm

Koplengte: 20 mm

Totale lengte: 60 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	8 mm
Totale lengte	60 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)

Vorm	C0820
Vertanding afkorting	Z9
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		