

Garant**LOMU 130708 TR-M, HB9520, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215133 ST900
GTIN	4045197866851
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

ISO-code wisselplaat: LOMU 130708 TR-M

Type: ST900

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z : 0,2 mm**Technische beschrijving**

Type	ST900
ISO-code wisselplaat	LOMU 130708 TR-M
Voeding f_z	0,2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB9520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	95 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	65 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	85 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		