

**Garant****LOEU 130708 R-L, HB7940, Type: Ti**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215142 Ti
GTIN	4045197867001
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 8$  mm

ISO-code wisselplaat: LOEU 130708 R-L

Type: Ti

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$ : 0,12 mm

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	LOEU 130708 R-L
Voeding $f_z$	0,12 mm
Type	Ti
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7940
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		