

**Stiftfrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: C0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540800 C0820
GTIN	4045197156075
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftfreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm cilindrisch met ronde top** (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	C0820
Totale lengte	60 mm
Kop-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	20 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftfrees