

**Stiftfrezenset 5-delig, Z4 – fijn, kruisvertand, HM TiAlN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541470
GTIN	4027497473762
Artikelklasse	56L

Omschrijving**Uitvoering:**

assortimenten met geselecteerde stiftfreesen in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-Ø 6 mm.

LUKAS-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

cassette met:

Telkens 1 stiftfrees nr. 540560

vorm A1020 / C1020 / D1009 / F1020 / M1020.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540560 maat A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	fijn
Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z4
Snijmateriaal	HM TiAlN
Coating	TiAlN
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	5