


**Schuurschijf (A), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553950 120
GTIN	4045197331137
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad).  
Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.

**normaal korund (A)** voor universeel gebruik.

Centrische plaatsing van het schuurblad, daardoor trillingsvrije rondloop.

**Toepassing:**

**Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren** in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

**Opmerking:**

andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	120
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	25000 min <sup>-1</sup>

Producttype

Schuurschijf

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

**Accessoires**Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø  
50M mm

553920 50M