

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaatschroef	259025 3
Schroef voor klemstuk	259021 4
Instelhoek κ	93 graden
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	40 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 39
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Spanhoogte L_2	31 mm
Totale lengte L	250 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Spanklemstuk	259038 4
ISO-code houder	A32S MVUNR/L 16
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Spanklemstuk Type 4	259038 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500