

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Plaatafmeting	22 mm
Kniehefboom	259015 2
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	250 mm
ISO-code houder	A32S PTFNR/L 22
Onderlegplaat	259031 10
Kniehefboomschroef	259018 2
Verenset	259044 2
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 10	259031 10
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500