

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/22mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 2
ISO-code houder	A40T PTFNR/L 22
Instelhoek κ	90 graden
Kniehefboom	259015 2
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Totale lengte L	300 mm
Verenset	259044 2
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Plaatafmeting	22 mm
Onderlegplaat	259031 10
geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Set verende stiften	259047 2
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 2	259015 2
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 10	259031 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500