

**Garant****Slanke hydrohouder, BT 30 A = 85, Span-Ø D1: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303446 4
GTIN	4045197868565
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**

**Toepassing:**

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Waar gereduceerde storende contour vereist is.**
- **Voor boren, ruimen en frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	85 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,7 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

L <sub>2</sub>	45 mm
Opname	BT 30 A = 85
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

---

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30