

Garant**Slanke hydrohouder, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307536 10
GTIN	4045197868725
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Extreem slanke vorm (3°-contour).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk.
- Schachten speciaal bewerkt.
- Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.

Voordeel:

- Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.
- Ideale dampingeigenschappen.
- Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Waar gereduceerde storende contour vereist is.

Voor boren, ruimen en frezen.

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135 – 302165.

Technische beschrijving

Ø D ₂	20 mm
Span-Ø D ₁	10 mm

L ₂	113 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Ø D ₃	31,84 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder