

**Schuurschijf (A), Ø 25,4 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553925 120
GTIN	4045197331052
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspanstelsel (binnendraad).
Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.

Normaal korund (A) voor universeel gebruik.

Centrische plaatsing van het schuurblad, daardoor trillingsvrije rondloop.

Toepassing:

Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Schijf-Ø	25,4 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Ø 25,4 mm
Maximaal toerental	30000 min ⁻¹

Producttype

Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 25M mm

553920 25M