

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, PSC 80 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308551 40
GTIN	4045197870728
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en frezen met dwarsseuf.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout nr. 309860.

Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885; 309893.

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Buiten-Ø D	89 mm
Span-Ø D ₁	40 mm

Opname	PSC 80 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
-------------------------------------	-----------