

Garant**Stiftrees Z9 – zeer grof (NFe/Alu), HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Extra stabiele schacht met Ø 8 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Totale lengte	65 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Kop-Ø	12 mm
Vertanding afkorting	Z9
Vorm	C1225
Schacht-Ø	8 mm
Koplengte	25 mm

Serie	#Vertanding Z9
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebbruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		