



Lamellenslijpschijf (speciaal ZA) glasweefselschotel conisch, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	565570 60
GTIN	9003171602425
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

lamellenschijf met hoog en agressief snijvermogen en ongeëvenaarde standtijd. **Speciaal zirkoonkorund (ZA)** met koelende coating op **katoenen weefsel**. Schotel van glasweefsel. **Voor alle materialen. Zeer hoge laagdichtheid.**

Lamellenslijpschijf met **zirkoonkorund (ZA)** en koelende coating van **katoenweefsel**. Schotel van glasweefsel. **Voor alle materialen. Zeer hoge laagdichtheid.**

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Vormbeschrijving: schuin

Boring-Ø: 22,23 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Korrelgrootte	60
Vormbeschrijving	schuin
Schijf-Ø	125 mm

Slijpmiddelaanduiding	ZA
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf