

Schroefdraad Penkaliber, TiN, Schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	486008 M8
GTIN	2050001060457
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Goedkeurzijde met TiN-coating. Daardoor duidelijk hogere standtijd, vuilgroef vanaf M6.

Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accessoires:

Kerngatpenkaliber nr. 486055.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6H
Draadspoed	1,25 mm
Schroefdraad	M8
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Tolerantieveld	H

Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Oppervlak goedkeurzijde	TiN
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90
KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20