

Garant**Lamellenslijpborstel M14 Weefsel (A), Ø 125 mm×20 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566350 80 |
| GTIN | 4045197345820 |
| Artikelklasse | 51M |

Omschrijving**Uitvoering:****Waaivormig geplaatste lamellen** om de as van het gereedschap. **M14 directe opname.**

Extreem flexibel.

Schuurlinnen normaal korund (A).**Toepassing:**

Voor fijn slijpwerk bij gebogen oppervlakken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Korrelgrootte | 80 |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Schijf-Ø | 125 mm |
| Schijfbreedte | 20 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Productnaamattribuut | Ø 125 mm×20 mm |
| Schroefdraad | M14 |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Lamellenslijpborstel |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |