

3M Roloc™**rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard, Buiten-Ø: 75mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554089 75
GTIN	4046719810611
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Rubber steunschijf met geïntegreerde **1/4 inch-opname en 6 mm schacht**. Montage op M14-as met adapter nr. 554081.

met het Roloc™ snelwisselsysteem kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Buiten-Ø	75 mm

Schacht-Ø	6 mm
Opname gereedschapszijde	Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde	Schacht-Ø 6 mm
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
Producttype	Steunschijf