

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: D0807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547200 D0807
GTIN	4007220952269
Artikelklasse	55F

Omschrijving**Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Kop-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Bol
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	INOX
Totale lengte	47 mm
Vorm	D0807
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	7 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		