

3M Roloc™**Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm, Buiten-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554090 75
GTIN	4001895967771
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Kunststof steunschijf met **vast verbonden 6 mm schacht**.

Met het Roloc™ snelwisselsysteem kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Buiten-Ø	75 mm
Schacht-Ø	6 mm
Opname gereedschapszijde	Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde	Schacht-Ø 6 mm

geschikt voor snelwisselsysteem

Roloc™

Producttype

Steunschijf