

3M Roloc™
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht, Buiten-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	554091 50
GTIN	4046719810529
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Rubber steunschijf met geïntegreerde **1/4 inch-opname en 6 mm schacht**. Montage op M14-as met adapter nr. 554081.

Met het Roloc™ snelwisselsysteem kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Buiten-Ø	50 mm

Schacht-Ø	6 mm
Opname gereedschapszijde	Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde	Schacht-Ø 6 mm
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
Producttype	Steunschijf