

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: D1210****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547200 D1210
GTIN	4007220900543
Artikelklasse	55F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**De innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Totale lengte	51 mm
Vorm	D1210
Vormbeschrijving	Bol
Vertanding afkorting	INOX
Kop-Ø	12 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	10 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		