



Lamellenslijpschijf SLTflex (ZA), opname M14, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	566310 40
GTIN	4027497330430
Artikelklasse	53L

Omschrijving

Uitvoering:

De **sikkelvormige lamellen** (gepatenteerd) zijn radiaal verbonden met een hoogvaste GFK-kern. De **constructie zonder schotel** zorgt ervoor dat de **lamellen extreem ver uitsteken**. Zeer hoge laagdichtheid. M14-schroefdraadopname, **geen spanmoer nodig**.

Zirkoonkorund (ZA) met sterk slijpende toplaagbinding voor **universele toepassing**.

Toepassing:

Voor het bewerken van **moeilijk toegankelijke plaatsen**, slijpen van contouren en voor het **wegslijpen van lasnaden**. Ver uitstekende lamellen maken een **zachte slijpwerking** mogelijk.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Vormbeschrijving	schuin met uitstekende lamellen
Schijf-Ø	125 mm
Serie	SLTflex
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	<0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Schroefdraad	M14
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		